

## Systemübersicht HyCeram

### Starter Packet „Geräte“



HyCeram®  
**CeraPower 2.0**  
Druck/Hitze Gerät



HyCeram®  
**100 Dosiersystem**  
für Farbkartuschen 50g und 8g  
(inklusive HyCeram® Adapter für  
50g Kartusche)



HyCeram®  
**TwinLux dual<sup>neu</sup>**  
UV Licht



HyCeram®  
**PreHeater 1.0<sup>neu</sup>**  
Heizplatte für Farbkartuschen 50g  
und 8g

## Starter Packet „Zubehör“



**15 HyCeram®  
opaque Farbkartuschen**  
in 50g oder 8g<sup>neu</sup>

▶ jeweils in MV oder HV



**7 HyCeram®  
pearl Farbkartuschen**  
in 50g auch in 8g<sup>neu</sup>

▶ jeweils in MV oder HV



▶ **3 HyCeram®  
luminex<sup>neu</sup> (Nachleucht)  
Farbdosen**  
in 20g

▶ jeweils in MV oder HV



**HyCeram®  
Schutzbrille**



**HyCeram®  
Adapter**  
für 8g Farbkartusche



**HyCeram®  
Ringhalter**



**HyCeram®  
Objektträger Baum**  
für Cera Power 2.0



**HyCeram®  
Objektträger 3 Ebenen, geschlitzt**  
für Cera Power 2.0



**HyCeram®  
Thermoliquid**  
2,5 kg



**HyCeram®  
Link**  
1ml, selbstreagierend



**HyCeram®  
Bond**  
Haftverstärker, 3ml Spritze,  
lichthärtend



**HyCeram®  
Abroller**



**HyCeram®**  
**Microbrush regular**  
100 stk



**HyCeram®**  
**Ultrabrush**  
100 stk



**HyCeram®**  
**Spender für Microbrush**  
1 stk



**HyCeram®**  
**Applikationskanülen Plastik**  
für Farbkartuschen 50g oder 8g  
15 stk



**HyCeram®**  
**Applikationskanülen Metall 0,4mm**  
**Durchmesser**  
für Farbkartuschen 50g oder 8g  
15 stk



**HyCeram®**  
**Applikationskanülen Metall**  
**0,6mm Durchmesser**  
für Farbkartuschen 50g oder 8g  
15 stk

---

## Lagerung / Transport



HyCeram® Design Materialien und Link bei Raumtemperatur 15°C - 28°C aufbewahren.



HyCeram® onyx black Design Materialien im Kühlschrank 2°C - 8°C aufbewahren.



HyCeram® Design Materialien vor direkter Sonneneinstrahlung vermeiden.



HyCeram® Design Materialien vor Feuchtigkeit schützen.



**Tipp:** Vor der Verarbeitung HyCeram® Material 3-4 Stunden bei Raumtemperatur 15°C - 28°C erwärmen, dabei die Kartuschen vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

---

### Lagerstabilität

HyCeram® Farben 2 Jahre bei Raumtemperatur

HyCeram® Link 2 Jahre bei Raumtemperatur

HyCeram® Bond 2 Jahre bei Raumtemperatur

---

### Allgemeine Hinweise

Nach Ablauf des Verfalldatums Produkte nicht mehr verwenden.

Lagerhinweise auf den Etiketten und Verpackungen beachten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

---